



- Høy temperaturbestandighet
- Sjokk-, forskyvnings- og støtbestandig
- Høy viskositet
- Utmerket kjemikaliebestandighet og fuktighetsbestandighet
- Drøy i bruk
- Svært høystrekkfasthet >60N/cm²

BESKRIVELSE:

AI-Fix Flexible er bestandig mot løsemidler, olje, bensin, høye og lave temperaturer og temperatursvingninger. AI-Fix Flexible er ideell til bruksområder som er ofte utsatt for fuktighet. AI-Fix Flexible er transparent cyanoakrylat som har en ekstremt god heft til de fleste materialer. AI-Fix Flexible er litt fleksibel etter herding.

BRUKSOMRÅDER:

For rask liming av naturlig og syntetisk gummi, plast, metall, etc. Liming av gummi og plast som er utsatt for høye temperatursvingninger og fuktighet. Ideell for metall- og gummi sammenføyninger. AI-Fix Flexible muliggjør sterk liming mellom de fleste materialer med unntak av polyetylen, polypropylen, silikon og fluorin.

Materialer som kan limes med AI-Fix Flexible: ABS, aluminium, bakelitt, bronse, butyl, celluloid, kloropren, krom, delrin, glass, kobber, naturgummi, NBR, neopren, nitril, nylon, phenol, polykarbonat, polystyren, porselen, hard PVC, rustfritt stål, stål. For porøse materialer bruk AI-Fix Aktivator.

BRUKSANVISNING:

1. Rist flasken før bruk.
2. Før påføring av AI-Fix Flexible må overflatene avfettes (helst med Multifoam fra Relekt) og tørke godt.
3. Påfør AI-Fix Flexible og juster/fikser.
4. Hold limingen en stund slik at optimal limstyrke oppnås (tidene under er veiledende).

Metall (stål)	50 sek
Syntetiske materialer, plast, ABS	8 sek
Gummi (EPDM)	10 sek
Tre	40 sek

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Farge	Matt transparent
Viskositet ved 25 °C	2500-3500 mPa.s
Spesifikk vekt	1,06 g/m
Flammepunkt	85 °C
Strekkfasthet på NBR #= materialebrudd	# 62/cm ²
Skjærfasthet på stål	28 N/mm ²
Løselig i	Aceton, Nitrometan, Etylaetate
Temperaturbestandighet	-55 °C til +140 °C
Holdbarhetstid	12 mnd i uåpnet original emballasje, lagres tørt og kjølig
Forkortelse	AFF

VARENUMMER FORPAKNING

N501403	20 ml flaske
N501101	AI-Fix Aktivator



AL-FIX AKTIVATOR:

Ved hjelp av AI-Fix Aktivator vil AI-Fix Flexible herde enda hurtigere. Effekten av AI-Fix Aktivator varierer med hensyn til hvor porøst materialet som limes er. Etter påføring av AI-Fix Aktivator må løsemiddelet fordampe først. Påfør deretter AI-Fix Flexible og press delene sammen umiddelbart. AI-Fix Aktivator gjør det mulig å bruke AI-Fix Flexible på porøse materialer som tre og stein. Ta i betraktning at bruk av AI-Fix Aktivator kan resultere i større krymping av limforbindelsen. AI-Fix Aktivator leveres som 150 ml aerosol.

Vi gjør vedlikehold enklere...

18.12.15 © Relekt AS